

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
ISO-koodi pidin	STGCR/L 1616H16
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 7
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 7

269005 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18

269028 18

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500