

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	22 mm
Varren koko	20 mm
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	STGCR/L 2020K16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 7
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18

269028 18

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 7

269005 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500