

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SVVCR/L11
Pään pituus L ₁	50 mm
Kaulan leveys L ₄	13,9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Keskisiirto L ₃	14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	19 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	9,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500