

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	23 mm
Pään pituus L_1	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	A16M SVVCR/L11
Keskisiirto L_3	14 mm
Kaulan leveys L_4	11,9 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L_2	15,5 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	9,5 mm
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500