

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	STGCR/L 2525M16
Pään pituus L ₁	23 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Aluslevy	269005 7
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18	269028 18
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500