

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260906 16/16  |
| GTIN         | 4045197713254 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 20 mm                           |
| ISO-koodi pidin               | STGCR/L 1616H16                 |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 22 mm                           |
| Sopiva kääntöterä             | TC.. 16T3..                     |
| Kääntöterä-ruuvisarja         | 269028 2                        |
| Terän koko                    | 16 mm                           |
| Varren koko                   | 16 mm                           |
| Ruuvi aluslevylle             | 269013 2                        |
| Aluslevy                      | 269005 7                        |
| Kokonaispituus L              | 100 mm                          |
| Standardi                     | DIN ISO 5610                    |
| Käyttötapa                    | Oikea                           |
| Sisäjähdytys                  | ei                              |
| Asetuskulma κ                 | 90 astetta                      |
| Käyttö                        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö                        | Tasosorvaus                     |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin                |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15                    | 674248 TX15 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 18   | 269028 18   |
| Aluslevy Tyyppi 7   | 269005 7    |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500  |