

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVVCR/L16
Keskisiirto L <sub>3</sub>	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	19,5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	62,5 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	13 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500