

HOLEX**Pariovikaappi, teräslevypariiovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949521 1000
GTIN	4062406082024
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Vahvistetut ovet. DOM-käntökahvassa **nastasynterilukko**. Hyllytasoja voidaan säätää 15 mm:n välein.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035. Ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**, erikoispintakäsittely ei ole mahdollinen.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	830 mm
Lokeroalustojen määrä	1
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Paino	32 kg

Korkeus	1000 mm
Syvyys	400 mm
Leveys	930 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	70 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	450 kg
Oven avautumiskulma	125 astetta
Korkeudensäätö portaittain	15 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi

Tarvikkeet

Lisähylly Tyyppi 935	949524 935
Hyllynkantatinsarja pariovikaapeille20 osaa	959011