

HOLEX**Vaatekaappi, sokkeli ja DOM-tappihaittasylinterilukko, Osastojen lukumäärä:
2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949601 2
GTIN	4062406082048
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Sisält laadukkaan nastasyliinterilukon.

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Korkeus: 1800 mm

Leveys: 610 mm
 Syvyys: 500 mm
 Osaston hyötyleveys: 220 mm
 Osaston hyötysyvyys: 465 mm
 Kunkin vaateosaston hyötykorkeus: 1270 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 4547
Nimikilpi	ei
Paino	43 kg
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Osastojen lukumäärä	2
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Osaston hyötyleveys	220 mm
Vaateosastojen lukumäärä	1
Viisto katto	ei
Korkeus	1800 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1270 mm
Lukon malli	Nastasynterilukko
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Syvyys	500 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Osaston hyötysyvyys	465 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Leveys	610 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Peili Tyyppi 1	949770 1
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300