



Vaatekaappi, sokkeli ja turvakäytäsalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	949602 2
GTIN	4062406082079
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Käytäsalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Tuuletusjärjestelmä: Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Korkeus: 1800 mm

Leveys: 610 mm

Syvyys: 500 mm
 Osaston hyötyleveys: 220 mm
 Osaston hyötisyvyys: 465 mm
 Kunkin vaateosaston hyötykorkeus: 1270 mm

Tekninen kuvaus

Hyllytasohn syvyys	465 mm
Leveys	610 mm
riippulukolle	kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Paino	43 kg
Korkeus	1800 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1270 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Standardi	DIN 4547
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Nimikilpi	ei
Hyllytason leveys	220 mm
Syvyys	500 mm
Osaston hyötisyvyys	465 mm
Osaston hyötyleveys	220 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Osastojen lukumäärä	2
Vaatekankojen lukumäärä	1
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Viisto katto	ei
Materiaalin paksuus	0,8 mm

Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Peili Tyyppi 1	949770 1
Riippulukko, sinkitty yksittäislukittava Tyyppi 40	085822 40
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sanko yksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Vaatepuu Kappale 1	949775 1