

**HOLEX****Vaatekaappi, muovijalat ja turvakäntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero

949604 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

**Kuvaus****Malli:**

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Käntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

**Tuuletusjärjestelmä:** Ilmanvaihtoaukko kaapin pohjan takaosassa hoitaa hyvän tuuletuksen ja kuivattaa osaston. Ilman sisäänpääsy erikoiskaapeissa onnistuu sisennetyn jalustan yläpuolella olevasta aukosta.

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

riippulukolle	kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Osaston hyötyleveys	220 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Syvyys	500 mm
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Osastojen lukumäärä	2
Lukon malli	Turvakäätösälpalukko
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Vaateosastojen lukumäärä	1
Leveys	610 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Korkeus	1800 mm
Paino	43 kg
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1270 mm
Standardi	DIN 4547
Jalustan rakenne	Muovijalat
Viisto katto	ei
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Nimikilpi	ei
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

**Tarvikkeet**

Ylimääräinen suojarahja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1