




Vaatekaappi, viisto katto, sokkeli ja DOM-tappihaittasylinterilukko, Osastojen lukumäärä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero

949620 4

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat. Sisält laadukkaan nastasynterilukon.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyllytason leveys

220 mm

Vaaketankojen lukumäärä	1
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Syvyys	500 mm
Viisto katto	kyllä
Standardi	DIN 4547
Korkeus edessä	1800 mm
Osaston hyötyleveys	220 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Paino	83 kg
Leveys	1190 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Jalustan rakenne	Jalusta
Korkeus takana	2000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Lukon malli	Nastasynterilukko
Osastojen lukumäärä	4
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10