


HOLEX**Vaatekaappi, viisto katto, sokkeli ja DOM-tappihaittasylinterilukko,
Osastojen lukumäärä: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949620 3
GTIN	4062406082178
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Sisält laadukkaan nastasylinterilukon.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Korkeus edessä: 1800 mm

Korkeus takana: 2000 mm

Leveys: 900 mm

Syvyys: 500 mm
 Osaston hyötyleveys: 220 mm
 Osaston hyötisyvyys: 465 mm

Tekninen kuvaus

Tuuletusraot ovesa	kyllä
Osaston hyötyleveys	220 mm
Viisto katto	kyllä
Syvyys	500 mm
Osastojen lukumäärä	3
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Hyllytason leveys	220 mm
Korkeus edessä	1800 mm
Leveys	900 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Jalustan rakenne	Jalusta
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Standardi	DIN 4547
Paino	70 kg
Lukon malli	Nastasyliinterilukko
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Korkeus takana	2000 mm
Osaston hyötisyvyys	465 mm
Vaatetankojen lukumäärä	1
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Peili Kappale 1	949770 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Kenkäkaukalo muovia kpl 1	949761 1
Vaatepuu Kappale 1	949775 1