

HOLEX**Vaatekaappi, viisto katto, sokkeli ja DOM-tappihaittasylinterilukko,
Osastojen lukumäärä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero

949620 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus**Malli:**

Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkoa. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat. Sisält laadukkaan nastasynterilukon.

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino

49 kg

soveltuu umpikypärälle	kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Syvyys	500 mm
Korkeus takana	2000 mm
Lukon malli	Nastasynterilukko
Osaston hyötyleveys	220 mm
Viisto katto	kyllä
Hyllytason leveys	220 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Standardi	DIN 4547
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Leveys	610 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
Osastojen lukumäärä	2
Vaatekankojen lukumäärä	1
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Korkeus edessä	1800 mm
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Peili Tyyppi 1	949770 1
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300