



Vaatekaappi, viisto katto, sokkeli ja turvakääntösalpauslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero

949621 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

Kuvaus

Malli:

Rungossa viisto katto, joka estää esineiden jäämisen kaapin päälle. Lokeron leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkaa. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Valittavina jalusta tai muovijalat.

Kääntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:**DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, **jauhemaalattut**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Osaston hyötisyvyys

465 mm

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus takana	2000 mm
Hyllytason leveys	220 mm
riippulukolle	kyllä
Lukon malli	Turvakääntösälpalukko
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä	1
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Paino	49 kg
Viisto katto	kyllä
Osaston hyötyleveys	220 mm
Jalustan rakenne	Jalusta
soveltuu umpikypärälle	kyllä
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Vaateosastojen lukumäärä	1
riippulukolle, jonka kaaren Ø enintään	6 mm
Korkeus edessä	1800 mm
Leveys	610 mm
Osastojen lukumäärä	2
Tuuletusraot ovesa	kyllä
Syvyys	500 mm
Standardi	DIN 4547
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankaysittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Peili Tyyppi 1	949770 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10