



## Vaatekaappi ja istuinpenkki ja turvakäätösälpäuslukitus, Osastojen lukumäärä: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero

949625 2

GTIN

Tuoteluokka

92S

### Kuvaus

**Malli:**

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuinsäleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyörästetty, kirkas lakka.

Käätösälpäuslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

Kunkin vaateosaston hyötykorkeus

1260 mm

Osastojen lukumäärä	2
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Osaston hyötyleveys	230 mm
Istuinpenkin syvyys	315 mm
Paino	45 kg
Istuinpenkin korkeus	420 mm
Syvyys	500 mm
Leveys	610 mm
Korkeus	2090 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

## Tarvikkeet

Tarkkuussyylinterilukko, korkea sankayksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Vaatepuu Kappale 1	949775 1