



## Vaatekaappi, viisto katto, penkki ja DOM-tappihaittasynterilukko, Osastojen lukumäärä: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero

949640 4

GTIN

Tuoteluokka

92S

### Kuvaus

**Malli:**

Rungossa kattolevy, joka estää esineiden jumiutumisen. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu lieripohja. Vaatetanko, 3 liukukoukku. Ovi, ilmareiät ja stansattu etikettikehys. Istuimen säleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyörästetty, kirkas lakka. Sisält laadukkaan nastasynterilukon.

**Standardi:****DIN 4547****Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, penkki myös antrasiitinharmaa, **jauhemaalattu**. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

**Huomautus:**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

Korkeus edessä

2090 mm

Osaston hyötyleveys	220 mm
Paino	102 kg
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Syvyys	500 mm
Leveys	1190 mm
Istuinpenkin korkeus	420 mm
Korkeus takana	2290 mm
Hyllytason leveys	220 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus	360 - 530 mm
Istuinpenkin leveys	1190 mm
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Istuinpenkin syvyys	315 mm
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

## Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Kenkäkaukalo muovia Tyyppi 1	949761 1
Peili Tyyppi 1	949770 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Ylimääräinen suojapohja Osaston leveys 300 mm	949760 300