



Vaatekaappi ja istuinpenkki ja turvakäätösälpäuslukitus, Osastojen lukumäärä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	949625 4
GTIN	4062406082338
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkuja. Ovi, ilmareiät ja stanssattu etikettikehys. Istuinsäleet vakiona pyökkiä, profiili n. 60 × 35 mm, höylätty joka sivulta, yläpuoli pyörästetty, kirkas lakka.

Käätösälpäuslukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Huomautus:

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Korkeus: 2090 mm

Leveys: 1190 mm

Syvyys: 500 mm

Osaston hyötyleveys: 230 mm
Osaston hyötysyvyys: 465 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus: 1260 mm

Tekninen kuvaus

Istuinpenkin korkeus	420 mm
Osaston hyötyleveys	230 mm
Osaston hyötysyvyys	465 mm
Paino	80 kg
Korkeus	2090 mm
Hyllytason leveys	220 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus	345 mm
Syvyys	500 mm
Hyllytasohn syvyys	465 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus	1260 mm
Istuinpenkin syvyys	315 mm
Leveys	1190 mm
Osastojen lukumäärä	4
Materiaalin paksuus	0,8 mm
Oven avautumiskulma	110 astetta
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Vaatekaappi

Tarvikkeet

Vaatepuu Kappale 1	949775 1
Ylimääräinen suojarahja Osaston leveys 300 mm	949760 300
Kenkäkaukalo muovia kpl 1	949761 1
Tarkkuussyylinterilukko, korkea sanku yksittäislukittava Kotelon Ø 40 mm	085875 40

Peili Kappale 1	949770 1
Vaatepuu Kappale 10	949775 10
Riippulukko, sinkitty yksittäislukittava Tyyppi 40	085822 40