

HOLEX**Istuinpenkki, vapaasti seisova Pyökki, Tyyppi: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949810 1000
GTIN	4062406082628
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Tukeva nelikulmaputkirakenne 30×30 mm. Istuinosan rimat 60×30 mm, hyvä istumismukavuus. Säätöjalat, joilla korkeuserojen tasaaminen on helppoa (10 mm). Istuinlaudat on valmistettu kaikilta sivuilta höylätyistä ja pyöristetyistä kovapuulistoista, kirkkaaksi lakattu. Luonnollista värin vaihtelua.

Pintakäsittely:

Teräsrunko, mustanharmaa pinnoitus. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Istuinlistojen materiaali	pyöristetyt kovapuulistat pyökkiä, kirkas lakkapinta
Istuinlistat profiilissa	60×30 mm
Syvyys	353 mm
Jalan materiaali	Nelikulmaputkirakenne
Jalkojen lukumäärä	4
Leveys	1000 mm
Korkeus	450 mm
Paino	10,4 kg

Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Taso mukautettavissa enintään	10 mm
Tuotetyyppi	Penkki