



Istuinpenkki, vapaasti seisova Pyökki, Tyyppi: 1500



Tilaustiedot

Tilausnumero	949810 1500
GTIN	4062406082635
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Tukeva nelikulmaputkirakenne 30×30 mm. Istuinosan rimat 60×30 mm, hyvä istumismukavuus. Säätöjalat, joilla korkeuserojen tasaaminen on helppoa (10 mm).

Istuinlaudat on valmistettu kaikilta sivuilta höylätyistä ja pyöristetyistä kovapuulistoista, kirkkaaksi lakattu. Luonnollista värin vaihtelua.

Pintakäsittely:

Teräsrunko, mustanharmaa pinnoitus. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Istuinlistojen materiaali	pyöristetyt kovapuulistat pyökkiä, kirkas lakkapinta
Jalkojen lukumäärä	4
Korkeus	450 mm
Leveys	1500 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Syvyys	353 mm
Jalan materiaali	Nelikulmaputkirakenne
Taso mukautettavissa enintään	10 mm
Paino	13,7 kg

Istuinlistat profiilissa	60×30 mm
Tuotetyyppi	Penkki