

**Istuinpenkki, vapaasti seisova, pyökkiä muovi, Tyyppi: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949811 1000
GTIN	4062406082659
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Tukeva nelikulmaputkirakenne 30×30 mm. Istuinosan rimat 60×30 mm, hyvä istumismukavuus. Säätöjalat, joilla korkeuserojen tasaaminen on helppoa (10 mm). Istuinlistat vaalean harmaata muovia, teräsydin.

Pintakäsittely:

Teräsrunko, mustanharmaa pinnoitus. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Taso mukautettavissa enintään	10 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Paino	10,4 kg
Leveys	1000 mm
Jalan materiaali	Nelikulmaputkirakenne
Jalkojen lukumäärä	4
Korkeus	450 mm
Syvyys	353 mm
Istuinlistojen materiaali	muovi, teräsydin

Istuinlistat profiilissa	60×30 mm
Tuotetyyppi	Penkki