



Istuinpenkki, vapaasti seisova Pyökki, Tyyppi: 1960



Tilaustiedot

Tilausnumero	949810 1960
GTIN	4062406082642
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Tukeva nelikulmaputkirakenne 30×30 mm. Istuinosan rimat 60×30 mm, hyvä istumismukavuus. Säätöjalat, joilla korkeuserojen tasaaminen on helppoa (10 mm). Istuinlaudat on valmistettu kaikilta sivuilta höylätyistä ja pyöristetyistä kovapuulistoista, kirkkaaksi lakattu. Luonnollista värin vaihtelua.

Pintakäsittely:

Teräsrunko, mustanharmaa pinnoitus. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Paino	19,2 kg
Istuinlistojen materiaali	pyöristetyt kovapuulistat pyökkiä, kirkas lakkapinta
Leveys	2000 mm
Taso mukautettavissa enintään	10 mm
Jalkojen lukumäärä	6
Jalan materiaali	Nelikulmaputkirakenne
Korkeus	450 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Istuinlistat profiilissa	60×30 mm

Syvyys	353 mm
Tuotetyyppi	Penkki