



Istuinpenkki ja kenkäteline, vapaasti seisova Pyökki, Tyyppi: 1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	949820 1000
GTIN	4062406082680
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Tukeva nelikulmaputkirakenne 30×30 mm. Istuinosan rimat 60×30 mm, hyvä istumismukavuus. Säätöjalat, joilla korkeuserojen tasaaminen on helppoa (10 mm). Kenkäteline, 5 poikittaistankoa nelikulmaisesta putkesta.

Istuinlaudat on valmistettu kaikilta sivuilta höylätystä ja pyöristetystä kovapuulistoista, kirkkaaksi lakattu. Luonnollista värin vaihtelua.

Pintakäsittely:

Teräsrunko, mustanharmaa pinnoitus. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

Taso mukautettavissa enintään	10 mm
Leveys	1000 mm
Paino	11,5 kg
Istuinlistojen materiaali	pyöristetyt kovapuulistat pyökkiä, kirkas lakkapinta
Istuinlistat profiilissa	60×30 mm
Jalan materiaali	Nelikulmaputkirakenne
Jalkojen lukumäärä	4

Syvyys	353 mm
Erikoispintakäsittely mahdollinen	ei
Korkeus	450 mm
Tuotetyyppi	Penkki