



Yhdistelmähiomalaikka PREMIUM*** CUT AND GRIND, Kiekon Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563220 115
GTIN	9003170019132
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Ohut **yhdistelmähiomalaikka**, Multilayer-rakenne takaa vakauden, syväleikkaussuoja taivealueella.

Käyttö:

Katkaisuun ja kevyeen aineenpoistohiontaan ilman työkalun vaihtoa.

Erittely:

A46Q-BFXA.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosnopeus	13300 min ⁻¹
Muodon kuvaus	taivutetut
Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	2 mm
Koostumus	A46Q-BFXA
Kiekon Ø	115 mm

Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		