



Pienoiskatkaisulaikka 1,1 mm SG ERIKOISKAPEA, Kiekon Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563411 50
GTIN	4007220165669
Tuoteluokka	55T

Kuvaus

Malli:

- **Napahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Ohuet katkaisulaikat (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) soveltuvat erityisesti nopeaan, purseettomaan työstöön ja aiheuttavat vähän lämpökuormitusta. Käytettäessä vanhempia kulmahiomakoneita on huomioitava tarkka kiristysvoima. Katkaisulaikat 2,0 mm:n paksuudesta alkaen ovat sivusuunnassa erittäin vakaat, jäykät ja pitkäikäiset.**
- **Muodot: Katkaisulaikat suorat (muoto 41) tai napasyvennetyt (muoto 42).**

Pienoiskatkaisulaikka erityisesti ahtaisiin kohteisiin, käyttö paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563415 kanssa.

Erittely:

A60P-SG STEELOX.

Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	30500 min ⁻¹
Muoto	41
Laikan leveys	1,1 mm
Muodon kuvaus	suora
Porauksen Ø	6 mm
Koostumus	A60P-SG
Kiekon Ø	50 mm
Paksuudelle	3,3 - 5,5 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Suorahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		

Uni	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu

Tarvikkeet

Pienoiskatkaisulaikan kiinnitystuurna Sopii reiän halkaisijalle 6 mm	563415 6
--	----------