



Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 38 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630016 6
GTIN	4018754260638
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 9 kpl nro 631000 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 10 kpl nro 642200 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5.

1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643200 koot 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255

1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-14 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-30 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Osien määrä	38
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641000 255
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	633000
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm	631700 5
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642200 21
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642200 24
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642200 18
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642200 27
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641000 130
	631700 4

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma
4 mm

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6
mm

643200 6

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8
mm

643200 8

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm

642200 19

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm

631000 10

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm

632400 150

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm

631000 11

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm

642200 16

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm

642200 30

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12
mm

643200 12

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm

642200 22

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14
mm

643200 14

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm

631000 9

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm

631000 6

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm

642200 13

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm

631000 5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10
mm

643200 10

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm

631000 7

Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm

632400 50

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm

642200 17

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm

631000 8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma
3 mm

631700 3

T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm

633000 116

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2" Tyyppi 1/2

640100 1/2

Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4

633500 1/4

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi 1/4	632000 1/4
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641600 1/2
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150 mm	632800 150
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm	641300 300