



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 13 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630066 6
GTIN	4018754261505
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

#### Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 631000 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13 mm

### Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	4-13 mm
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
QuickRelease	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi	632000
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi	633500
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
Kuusiohylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6