



## Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 36 osaa, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	630861 6
GTIN	4018754261024
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

**Väännin-/liitososat** standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

#### Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre on M2,5 - M8. Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M8.

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8. Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

#### Toimituksen sisältö:

Avainhylsy kuusiokanta: 10 kpl nro 631000 koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Avainhylsy-Torx®-kanta: 6 kpl nro 631500 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10

Ruuvimeisselin päät kuusiokolo: 5 kpl nro 631710 koot 3; 4; 5; 6; 8

Ruuvinväänninkärjet, sisä-Torx®: 9 kpl nro 631801 koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

### Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	3-8 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Pituus	322 mm
Leveys	134 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	631500 E6
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	633000
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	631500 E7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E4	631500 E4
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	631500 E5
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	631500 E10

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	631500 E8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX20	631801 TX20
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 6 mm	631710 6
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX8	631801 TX8
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX25	631801 TX25
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX10	631801 TX10
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX15	631801 TX15
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 8 mm	631710 8
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX40	631801 TX40
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX27	631801 TX27
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm	631710 3
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm	631710 5
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633500 1/4
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX9	631801 TX9
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX30	631801 TX30
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm	631710 4

