



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 32 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 639066 6 |
| GTIN | 4018754261109 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M22, ja kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 18 kpl nro 642200 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 8 kpl vastaa nroa 643650 koko TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000 koot 75; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Osien määrä | 32 |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 8-34 mm |
| Pituus | 454 mm |
| Leveys | 253 mm |
| Korkeus | 64 mm |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm | 642200 34 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm | 642200 32 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm | 642200 16 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm | 642200 12 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm | 641000 130 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm | 642200 22 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm | 642200 11 |
| T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 300 mm | 641300 300 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm | 642200 17 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm | 642200 24 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm | 642200 18 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm | 642200 14 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm | 642200 15 |
| Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2 | 641600 1/2 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm | 642200 13 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm | 642200 27 |
| Kuusiohylysy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm | 642200 8 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm | 641000 75 |
| Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm | 641000 255 |

| | |
|---|-----------|
| Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm | 642200 19 |
| Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm | 642200 10 |
| Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm | 642200 30 |
| Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm | 642200 21 |