

**Garant****HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231660 13
GTIN	4045197714336
Tuoteluokka	21M

**Kuvaus****Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.  
Pyörimistarkkuus asennettuna  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

**Huomautus:**

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.  
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

**Tekninen kuvaus**

Peruselementin koko	13 mm
Syöttö f FF(G):ssä	0,26 mm/kierr,
Ø D	13 mm
Sarja	HiPer-Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kärkikulma	135 astetta

Laji	HB7725
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		