

HOLEX®**Kierreleuat, M: M30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140450 M30
GTIN	4045197714831
Tuoteluokka	12K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. **≥ M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 3,5 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 25 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	25 mm
Nousu	3,5 mm
Ulko-Ø	65 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	30
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea