

Garant**POMX 10T5ZEER MM, HB9645, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).

Positiivinen pikasyöttögeometria.

Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

Soveltuu erityisesti vaikeisiin käyttökohteisiin (hakkaavaan lastuamiseen).

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	4,8 mm
Syöttö f_z / hammas	1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	5
ISO-koodi-kääntöterä	POMX 10T5ZEER M

Laji	HB9645
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		