

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 32 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231660 32
GTIN	4045197714770
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Muita mittoja saatavana pyynnöstä. Leikkaustiedot pätevät peruselementille 5×D.

Ohjausreiät tehdään ainoastaan samantyyppisellä leikkauslaitteella.

Kärkikulma: 135 astetta

perusrunkoon Ø D: 32 mm

Syöttö f FF(G):ssä: 0,47 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

perusrunkoon Ø D	32 mm
Ø D	32 mm
Syöttö f FF(G):ssä	0,47 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Laji	HB7725

Lastuava aine	KM
Kärkikulma	135 astetta
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen