

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 21,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231660 21,5
GTIN	4045197714503
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Tekninen kuvaus

Syöttö f FF(G):ssä	0,38 mm/kierr,
Peruselementin koko	21 mm
Ø D	21,5 mm
Sarja	HiPer-Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kärkikulma	135 astetta

Laji	HB7725
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		