

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Tuoteluokka	21U

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A25X DCLNR/L12
Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	12 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Aluslevy	259033 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	29,5 mm
Aluslevyn ruuvi	259027 2
Kokonaispituus L	225 mm
Kiinnityspituus L ₂	24,3 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 1
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN