

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Tuoteluokka	21U

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A32X DCLNR/L12
Kokonaispituus L	288 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	38 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevyn ruuvi	259027 2
Asetuskulma κ	95 astetta
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259033 2
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Kynsi,ruuvi,O-rengas	259036 1
varren Ø D _s	35 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN