

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla avoin, oikealla 4 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921001 1500
GTIN	4062406082802
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Sisäänvedetty, avoin kotelo takaa ergonomisen istunnan.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtovalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	125,6 kg
-------	----------

Työtason pituus	1500 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Sarja	Ready-to-go
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikoiden lukumäärä	4
Alarakenteen leveys	1300 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950300 75/2
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3	950320 100/3
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950320 75/1
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
	950320 150/4

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2

950320 100/2

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm

927800 150

Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10

953521 10

Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen
lukumäärä 39

953833 39

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-
numeroinen) 003

950050 003

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2

950320 75/2

Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1

926403 1

Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6

952253 6

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3

950320 75/3

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm

927800 75

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22

955071 22

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5

954306 5

Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10

953522 10

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22

955072 22