

Garant GRIDLINE

Työpenkki, 9 vetolaatikkoa, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921081 1500
GTIN	4062406083021
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtoalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus (vasen) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	20

Paino	172,3 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sarja	Ready-to-go
Korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Alarakenteen syvyys	700 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3	950320 100/3
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6	950320 125/6
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8

Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä Leveys 1500 mm	951951 1500
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950320 75/1
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950300 75/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950320 75/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950320 75/3
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955072 22
Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5