

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, leveä vetolaatikko, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921124 1500
GTIN	4062406083090
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritäppilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtoalustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Leveä vetolaatikko isojen työkalujen säilyttämiseen.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 325

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 50, 75, 75, 125

Vetolaatikon etulevyn korkeus, leveä laatikko mm: 125

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Alarakenteen leveys	1300 mm
Sarja	Ready-to-go
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Pitkälokerovetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	850 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Pitkälokerovetolaatikon hyötyleveys	1100 mm
Paino	150,1 kg
Työtason paksuus	50 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 50/3	950300 50/3
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3	950320 100/3
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/6	950320 125/6
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/1	950320 125/1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä Leveys 1500 mm	951951 1500
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5

easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 50/2	950300 50/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950320 75/2
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950320 75/1
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/3	950320 125/3
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950300 75/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Ruuviaainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950320 75/3
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 125/4	950320 125/4
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 50/1	950300 50/1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955072 22
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5