

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, leveä vetolaatikko, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921131 1500
GTIN	4062406083113
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Leveä vetolaatikko isojen työkalujen säilyttämiseen.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 425

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 100, 150

Vetolaatikon etulevyn korkeus, leveä laatikko mm: 125

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason paksuus	50 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Työtason pituus	1500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sarja	Ready-to-go
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Alarakenteen leveys	1300 mm
Korkeus	950 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Pitkälokerovetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	151,2 kg
Pitkälokerovetolaatikon hyötyleveys	1100 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953521 10
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4	950320 150/4
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950320 75/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5	950320 150/5
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3- numeroinen) 003	950050 003
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3	950320 100/3
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2	950300 75/2
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950320 75/3
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä Leveys 1500 mm	951951 1500
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20	952505 20
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950320 75/1
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20	951830 20X20
Irrotustyökalu Tyyppi 1	950070 1
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954305 5
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8	954895 8
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954306 5
Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10	953522 10
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955072 22