

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 4 vetolaatikkoa, leveä vetolaatikko, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	921134 1500
GTIN	4062406083120
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Leveä vetolaatikko isojen työkalujen säilyttämiseen.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 425

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 100, 150

Vetolaatikon etulevyn korkeus, leveä laatikko mm: 125

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Sarja	Ready-to-go
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Pitkälokerovetolaatikon hyötyleveys	1100 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Korkeus	950 mm
Työtason paksuus	50 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Pitkälokerovetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Paino	158,6 kg
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22	955071 22
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954295 5
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 20X20	951885 20X20
Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 26	955081 26
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Viilavalikoima Työkalujen lukumäärä 6	952253 6
Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä Leveys 1500 mm	951951 1500
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 37	953828 37
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/1	950320 100/1
Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 39	953833 39
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3	950300 75/3
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950320 100/2
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 20X20	951910 20X20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 32	953821 32
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1	950300 75/1
	950300 75/2

easyPick- pienille osille tarkoitettu lokerovalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/1

950320 75/1

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/2

950320 75/2

Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10

953521 10

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm

927800 150

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 75/3

950320 75/3

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12

914226 KO12

Vetolaatikkomatto Mitta G 20X20

951830 20X20

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/5

950320 150/5

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/3

950320 100/3

Piirrotus ja sahaus Työkalujen lukumäärä 8

954895 8

Irrotustyökalu Tyyppi 1

950070 1

Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 20

952505 20

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5

954305 5

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima
Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 150/4

950320 150/4

Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-
numeroinen) 003

950050 003

Ruuviavainsarja Työkalujen lukumäärä 10

953522 10

Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5

954306 5

Konepajatarvikevalikoima Työkalujen lukumäärä 22

955072 22