

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922024 2000
GTIN	4062406083199
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevypari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	86 kg
Sarja	vario Basic
Työtason syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Korkeus	850 mm
Työtason pituus	2000 mm

Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 2000 mm	927140 2000
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800