

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 950 mm, Bambutaso, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922031 2000
GTIN	4062406083250
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevypari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Paino	87 kg
Työtason pituus	2000 mm
Sarja	vario Basic
Korkeus	950 mm

Työtason paksuus	50 mm
Työtason materiaali	Bambu
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 2000 mm	927140 2000
Jalkaosaa Korkeus 900 mm	927000 900
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000