

Garant GRIDLINE

**Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, Pöytälevyn pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922027 2000
GTIN	4062406083229
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työtason materiaali	Eluplan
Korkeus	850 mm
Sarja	vario Basic
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm
Paino	86 kg

Työtason syvyys	750 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 2000 mm	926241 2000
Jalkaosan korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Takaseinä/Hyllytaso Yksiosainen Sopii tason pituudelle 2000 mm	927140 2000