

Garant GRIDLINE

Vario Basic -työpenkki, takaseinä, korkeus 850 mm, Eluplan-levy, tumma, Pöytälevyn pituus: 1000mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	922027 1000
GTIN	4062406083205
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Lisätakaseinä lisää kantavuutta. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen.

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, 1 x kaksiosainen takaseinä, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja jalkaosa, vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työtason materiaali	Eluplan

Työtason syvyys	750 mm
Paino	50 kg
Korkeus	850 mm
Sarja	vario Basic
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	600 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800
Takaseinä/HyllytasoYksiosainen Sopii tason pituudelle 1000 mm	927140 1000
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1000 mm	926241 1000