

Garant
Upotusjyrsin 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm

Tilautiedot

Tilausnumero	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kokonaispituus L_{ges}	55 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D_c	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Terien lkm Z	4
Porrastuskulma α_{max}	4,25 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	98 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	10 mm

Porrastuspituus L kun α_{\max}	40,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7