

Garant**Upotusjyrsin 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211811 40/3
GTIN	4045197715074
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidentettävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Sopiva kääntöterä	VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
Terän Ø D_c	40 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm

Porrastuskulma α_{\max}	5,65 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	30,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP