

Garant**Upotusjyrsin 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla. Pidentävissä haluttuun pituuteen kierrelitännän avulla.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Terän Ø D _c	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	VDGT 11T2..
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α _{max}	28,4 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,02 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Upotusjyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219801
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP