

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922041 2000/2
GTIN	4062406083366
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosia, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Korkeus	850 mm

Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Paino	96 kg
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Sarja	vario
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppe 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000