

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/3mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922041 2000/3
GTIN	4062406083373
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijointu:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosia, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg

Paino	106 kg
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston korkeus	400 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason pituus	2000 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1